

PHILIPS


Đèn dây Đèn dây
50m

Đèn dây

6500K

Trong suốt

8721103037671



Phong cách và ánh sáng cao cấp

Tận hưởng sự thoải mái với ánh sáng cực kỳ đồng đều và không phải lo lắng về lắp đặt và chất lượng ánh sáng

Lắp đặt dễ dàng

- Việc lắp đặt không thể đơn giản hơn. Các kẹp tích hợp ở cả hai mặt giúp giữ cố định phụ kiện, do đó không cần phải lắp vít. Cáp có đầu nối GU10 giúp gắn bóng đèn dễ dàng.

Hiệu ứng ánh sáng

- Ánh sáng rực rỡ được phân bố đồng đều

Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Những nét chính

Dễ lắp đặt

Việc lắp đặt không thể đơn giản hơn. Các kẹp tích hợp ở cả hai mặt giúp giữ cố định phụ kiện, do đó không cần phải lắp vít. Cáp có đầu nối GU10 giúp gắn bóng đèn dễ dàng.

Ánh sáng rực rỡ được phân bố đồng đều

Với khả năng phân bố ánh sáng đồng đều khắp không gian, hãy chọn loại đèn này để thực sự làm sáng bừng căn phòng của bạn.

Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trong suốt
- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 15.000

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Công tắc bật/tắt trên đường dây: Không
- Bao gồm bộ chuyển đổi nguồn: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 120 °
- Màu sắc đồng nhất: 5 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

Đèn dây/Đèn dây Lightstrip

- Khả năng kéo dài: Không

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn dây
- EyeComfort: Không

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 1870 mA

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.9

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 3,1 kg
- Chiều cao: 0,55 cm
- Chiều dài: 5.000 cm
- Chiều rộng: 1,1 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 2 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 700
- Màu ánh sáng: 6500
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Mã IP: IP20/IP65 chỉ dành cho thân đèn dây tròn
- Cấp độ bảo vệ: Mức II

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- Khối lượng tịnh: 3,1 kg
- Tổng trọng lượng: 3,51 kg
- Chiều cao: 0
- Chiều dài: 0
- Chiều rộng: 0



Ngày phát hành:
2025-03-11
Phiên bản: 0.89

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com