

PHILIPS

Dạng xoắn

Đèn Tornado

24 W (125 W)

E27

Ánh sáng ban ngày mát mẽ

872790090874900



Độ sáng tối đa mang lại sự tiện lợi cao hơn

Chọn bóng đèn Philips Tornado với công nghệ hiện đại cho độ sáng cao cấp có hình dáng xoắn ốc rất nhỏ.

Sự lựa chọn bền vững

- Tiết kiệm năng lượng với các sản phẩm bền vững
- Giảm hóa đơn tiền điện và khí thải cacbon (CO₂)

Biểu tượng của sự tin cậy

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips

Tương thích hoàn toàn với đèn và phụ tùng chiếu sáng

- Bóng đèn nhỏ, hiệu suất cao

Cung cấp nhiều ánh sáng hơn

- Độ sáng tiết kiệm năng lượng

Những nét chính

Tiết kiệm năng lượng

Tất cả loại đèn tiết kiệm năng lượng của Philips đều tiết kiệm năng lượng từ thời điểm bạn bật công tắc. Trong suốt vòng đời của chúng, những loại đèn Philips này dùng ít kW hơn, giúp giảm hóa đơn tiền điện. Mức tiết kiệm năng lượng thay đổi khác nhau tùy theo dạng bóng đèn và công nghệ.

Khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Đèn tiết kiệm năng lượng của Philips làm giảm lượng sử dụng năng lượng tại nhà của bạn, giúp giảm hóa đơn tiền điện và ít khí thải cacbon (CO₂) hơn từ nhà cung cấp năng lượng của bạn.

Chất lượng đáng tin cậy

Philips giữ lời hứa của mình về hiệu quả tiết kiệm năng lượng của đèn. Bạn có thể tin những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips về độ sáng, tuổi thọ và những đặc tính tương đương về điện năng, tính bằng oát, đối với đèn sợi đốt.

Kích cỡ nhỏ gọn và hiệu suất cao

Những loại đèn tiết kiệm năng lượng nhỏ nhất của chúng tôi chỉ nhỏ như bóng đèn chiều sáng truyền thống. Bây giờ, bạn có thể tiết kiệm năng lượng và tiền bạc cho tất cả các đèn và phương tiện chiếu sáng của mình, mà không tổn hại đến chất lượng chiếu sáng.

Nhiều ánh sáng hơn

Sáng hơn thường có nghĩa là nhiều điện hơn và cuộc sống sáng hơn đều có giá của nó. Tuy nhiên, loại đèn tiết kiệm năng lượng của Philips cung cấp nhiều ánh sáng hơn cho bạn mà không cần phải tốn điện nhiều hơn.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: Đèn tiết kiệm năng lượng
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 4 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.85
- Tuổi thọ danh định: 8.000 h

Đặc điểm chiếu sáng

- Ứng dụng: Ánh sáng để chịu
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Quang thông danh định: 1450 lm

Mức tiêu thụ điện

- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 24 W
- Công suất tương đương: 125 W

Thông số kỹ thuật

- Hệ số công suất cao: No
- Tần số: 50-60 Hz
- Hình dạng: Dạng xoắn

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8727900908749
- Khối lượng tịnh: 0,08 kg
- Tổng trọng lượng: 0,11 kg
- Chiều cao: 12,3 cm
- Chiều dài: 6,5 cm
- Chiều rộng: 6,5 cm
- Số vật liệu (12NC): 929689848601



Ngày phát hành:
2024-07-25
Phiên bản: 0.445

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com