



# Tuotekuvaus:

## TUV T8

Pienpaineiset elohopeahöyrypurkauslamput

### Hyödyt

- Tehokkaan desinfioinnin varmuus lampun koko käyttöiän ajan
- Huolto voidaan suunnitella etukäteen, jolloin kalliita kohdevaloja ei tarvitse vaihtaa ennenaikaisesti palaneiden lamppujen vuoksi
- Erittäin tehokas järjestelmä, koska pudistusjärjestelmää ei tarvitse suunnitella liikaa desinfioinnin tehokkuuden säilyttämiseksi
- Hyvä ympäristöystävällinen valinta, koska tuote sisältää vähiten elohopeaa

### Ominaisuudet

- Antaa itiöiden tappamiseen lyhytaaltoista UV-säteilyä, jonka huippukohta on 253.7 nm (UV-C)
- Lampun lasi suodattaa pois 185 nm:n otsonia muodostavan alueen
- Suojaava sisäpinnoite rajoittaa hyödyllisen UV-C-säteilyn vähenemistä
- Lampussa oleva varoitusmerkki ilmoittaa UV-C-säteilystä


### Käyttökohteet

- Tappaa tai tekee toimintakyvyttömäksi bakteerit, virukset ja muut yksinkertaiset mikro-organismit
- Ilman, veden ja pintojen puhdistukseen sairaaloissa, bakteorologisessa tutkimustyössä ja lääkkeiden käsittelyssä, elintarviketeollisuudessa, kuten meijerit, panimot ja leipomot
- Juomaveden, jäteveden, uima-altaiden, ilmastointilaitteiden, kylmävarastojen, pakkausmateriaalien jne. desinfiointi
- Käytetään monenlaisissa fotokemiallisissa prosesseissa

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

## Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TUV 36W SLV/6	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TUV 30W 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
-------------------------------	--------

### Yleistä tietoa

Kanta	G13
Käyttöikä (nim.)	9000 h
Keskeisiä käyttökohteita	Desinfektio

### Valon tekniset tiedot

Värikoodi	TUV
Värimerkki	-

## Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta		Teho (nimellinen)
		(nim.)	Jännite (nim.)	(nim.)
26413840	TUV T8 F17 1SL/25	0,265 A	72 V	16,7 W
72617940	TUV 15W SLV/25	0,34 A	54 V	15,9 W
64161840	TUV 25W 1SL/25	0,6 A	48 V	25,5 W
72620940	TUV 30W 1SL/25	0,37 A	102 V	30 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta		Teho (nimellinen)
		(nim.)	Jännite (nim.)	(nim.)
61854210	TUV 36W SLV/6	0,44 A	103 V	36 W
61851110	TUV 75W HO 1SL/6	0,84 A	110 V	75 W
61866510	TUV 55W HO 1SL/6	0,77 A	86 V	54 W

## Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Järjestelmän kuvaus
26413840	TUV T8 F17 1SL/25	ei sov.
72617940	TUV 15W SLV/25	ei sov.
64161840	TUV 25W 1SL/25	ei sov.
72620940	TUV 30W 1SL/25	ei sov.

Order Code	Full Product Name	Järjestelmän kuvaus
61854210	TUV 36W SLV/6	ei sov.
61851110	TUV 75W HO 1SL/6	Korkea valoteho (HO)
61866510	TUV 55W HO 1SL/6	Korkea valoteho (HO)

## Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirran alenema käyttöiän aikana
26413840	TUV T8 F17 1SL/25	15 %
72617940	TUV 15W SLV/25	10 %
64161840	TUV 25W 1SL/25	15 %
72620940	TUV 30W 1SL/25	10 %

Order Code	Full Product Name	Valovirran alenema käyttöiän aikana
61854210	TUV 36W SLV/6	10 %
61851110	TUV 75W HO 1SL/6	10 %
61866510	TUV 55W HO 1SL/6	10 %

## Mekaaniset tiedot ja runko

## TUV T8

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
26413840	TUV T8 F17 1SL/25	T8
72617940	TUV 15W SLV/25	T26
64161840	TUV 25W 1SL/25	T26
72620940	TUV 30W 1SL/25	T26

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
61854210	TUV 36W SLV/6	T26
61851110	TUV 75W HO 1SL/6	T26
61866510	TUV 55W HO 1SL/6	T26

## UV

Order Code	Full Product Name	UV-C-säteily
26413840	TUV T8 F17 1SL/25	4,5 W
72617940	TUV 15W SLV/25	4,9 W
64161840	TUV 25W 1SL/25	7 W
72620940	TUV 30W 1SL/25	12,0 W

Order Code	Full Product Name	UV-C-säteily
61854210	TUV 36W SLV/6	15,0 W
61851110	TUV 75W HO 1SL/6	25,5 W
61866510	TUV 55W HO 1SL/6	17,5 W

