



TUV TL Mini - Lampor med liten diameter för hushållsapplikationer

TUV TL Mini

TUV TL Mini-lampor är smala UVC-lampor (bakteriedödande) med dubbel fattning som används i vatten- och luftdesinfektionsenheter. Lampans lilla diameter på 16 mm möjliggör en liten systemkonstruktion och designflexibilitet. TUV TL Mini-lampor erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela deras livslängd, för maximal säkerhet vid desinficering och hög systemeffektivitet.

Fördelar

- Säker effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd
- Hög systemeffektivitet
- Bra miljöval tack vare den lägsta mängden kvicksilver

Funktioner

- Avger kortvågig UV-strålning med ett maximum vid 253,7 nm (UVC) för bakteriedödande verkan
- Invändig skyddsbeläggning motverkar försvagning av UVC-strålningen
- Lampglaset filtrerar bort den ozonalstrande våglängden 185 nm
- Varningsskylten på lampan indikerar UVC-strålning

Användning

- Dödar bakterier, virus och andra mikroorganismer
- Dricksvatten i bostäder
- Fiskdammsvatten
- Luftbehandling, kanal
- Fristående luftrenare


Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa lampor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik exponering för ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.


Versions



Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm	212,1 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm	135,9 mm
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm

TUV TL Mini

Användning och godkännande

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) 4,4 mg

Allmän information

Användningsområde Bakteriedödande

Systembeskrivning ej tillg.

Ljusteknik

Färgkod TUV

Färgbeteckning -

Mekanik och armaturhus

Lampform T16

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	0,330 A	34 V	11 W
64385899	TUV 16W 4P SE UNP/32	0,4 A	43 V	15 W
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	0,35 A	82 V	23 W
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	0,17 A	29 V	4 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	0,16 A	42 V	6 W
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	0,15 A	56 V	8 W
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	0,4 A	43 V	15 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket	Livslängd (nom)
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED	9000 h
64385899	TUV 16W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED	9000 h
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED	9000 h
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5	6000 h

Order Code	Full Product Name	Socket	Livslängd (nom)
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5	9000 h
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5	11000 h
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	G5	11000 h

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusnedgång efter användbar livslängd
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	15 %
64385899	TUV 16W 4P SE UNP/32	15 %
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	20 %
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	20 %

Order Code	Full Product Name	Ljusnedgång efter användbar livslängd
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	20 %
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	15 %
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	15 %

UV

Order Code	Full Product Name	UV-C-strålning
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	2,6 W
64385899	TUV 16W 4P SE UNP/32	4,0 W
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	8,0 W
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	0,9 W

Order Code	Full Product Name	UV-C-strålning
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	1,7 W
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	2,4 W
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	4,0 W

