



Kaliteli ışık ve güvenilir performans bekleyen teknisyenler ve müşteriler için ideal bir çözüm.

Meson Yukarıdan Aydınlatma

Sıva altı Meson Downlight, güvenilir performans ile beraber lümen çıkışı ve boyutlar açısından eksiksiz bir aralık sunar. Farklı uygulamalara uygun üç CCT seçeneği ile yedi şalter boyutu mevcuttur.

Faydaları

- Görüş rahatlığı
- Yüksek enerji verimliliği
- Farklı uygulamaların ihtiyacını karşılayacak ürün çeşitliliği

Özellikler








- Yüksek parlaklık
- Homojen ışık
- Kolay kurulum

Uygulama

- Perakende
- Ofisler
- Konaklama

Meson Yukarıdan Aydınlatma

Boyutlu çizim



Meson Yukarıdan Aydınlatma

Genel Bilgiler	
CE işareti	CE işareti
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Beyaz
Onay ve Uygulama	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir	Ateşleme teli testi	Sürücü birimi sayısı
946431E3	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed	-	-	-
946631E1	59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed	-	-	-
946631E3	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed	-	-	-
946631E4	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed	-	-	-
946931E1	59469 MESON 175 20W 30K WH recessed	-	-	-
947131E1	59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed	-	-	-
947131E3	59471 MESON 200 23.5W 40K WH recessed	-	-	-
947131E4	59471 MESON 200 23.5W 65K WH recessed	-	-	-
41465500	59441 MESON 080 3.5W 40K WH recessed TR	Evet	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	1 ünite
41467900	59441 MESON 080 3.5W 65K WH recessed TR	Evet	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	1 ünite
41469300	59447 MESON 090 5.5W 30K WH recessed TR	Evet	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	1 ünite
41471600	59447 MESON 090 5.5W 40K WH recessed TR	Evet	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	1 ünite
41473000	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR	Evet	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	1 ünite
41477800	59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR	Evet	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	1 ünite
41479200	59448 MESON 105 7.5W 65K WH recessed TR	Evet	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü	Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
946431E3	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed	4000 K	76,00 lm/W	960 lm	-	946931E1	59469 MESON 175 20W 30K WH recessed	3000 K	70,00 lm/W	1.400 lm	-
946631E1	59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed	3000 K	72,00 lm/W	1.200 lm	-	947131E1	59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed	3000 K	72,00 lm/W	1.700 lm	-
946631E3	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed	4000 K	78,00 lm/W	1.300 lm	-	947131E3	59471 MESON 200 23.5W 40K WH recessed	4000 K	77,00 lm/W	1.820 lm	-
946631E4	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed	6500 K	78,00 lm/W	1.300 lm	-	947131E4	59471 MESON 200 23.5W 65K WH recessed	6500 K	77,00 lm/W	1.820 lm	-

Meson Yukarıdan Aydınlatma

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma		Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	
41465500	59441 MESON 080 3.5W 40K WH recessed TR	4000 K	72,00 lm/W	255 lm	Geniş ışın
41467900	59441 MESON 080 3.5W 65K WH recessed TR	6500 K	72,00 lm/W	255 lm	Geniş ışın
41469300	59447 MESON 090 5.5W 30K WH recessed TR	3000 K	63,00 lm/W	350 lm	Geniş ışın
41471600	59447 MESON 090 5.5W 40K WH recessed TR	4000 K	67,00 lm/W	370 lm	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma		Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	
41473000	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR	6500 K	67,00 lm/W	370 lm	Geniş ışın
41477800	59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR	4000 K	70,00 lm/W	530 lm	Geniş ışın
41479200	59448 MESON 105 7.5W 65K WH recessed TR	6500 K	70,00 lm/W	530 lm	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
946431E3	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed	12,5 W
946631E1	59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed	16,5 W
946631E3	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed	16,5 W
946631E4	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed	16,5 W
946931E1	59469 MESON 175 20W 30K WH recessed	20 W
947131E1	59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed	23,5 W
947131E3	59471 MESON 200 23.5W 40K WH recessed	23,5 W
947131E4	59471 MESON 200 23.5W 65K WH recessed	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
41465500	59441 MESON 080 3.5W 40K WH recessed TR	3,5 W
41467900	59441 MESON 080 3.5W 65K WH recessed TR	3,5 W
41469300	59447 MESON 090 5.5W 30K WH recessed TR	5,5 W
41471600	59447 MESON 090 5.5W 40K WH recessed TR	5,5 W
41473000	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR	5,5 W
41477800	59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR	7,5 W
41479200	59448 MESON 105 7.5W 65K WH recessed TR	7,5 W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
946431E3	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed	(0.380, 0.380) RGO	-
946631E1	59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed	(0.440, 0.403) RGO	-
946631E3	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed	(0.380, 0.380) RGO	-
946631E4	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed	(0.313, 0.337) RGO	-
946931E1	59469 MESON 175 20W 30K WH recessed	(0.440, 0.403) RGO	-
947131E1	59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed	(0.440, 0.403) RGO	-
947131E3	59471 MESON 200 23.5W 40K WH recessed	(0.380, 0.380) RGO	-
947131E4	59471 MESON 200 23.5W 65K WH recessed	(0.313, 0.337) RGO	-

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
41465500	59441 MESON 080 3.5W 40K WH recessed TR	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 6	+/-10%
41467900	59441 MESON 080 3.5W 65K WH recessed TR	(0.3128, 0.3405) 6	+/-10%
41469300	59447 MESON 090 5.5W 30K WH recessed TR	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 6	+/-10%
41471600	59447 MESON 090 5.5W 40K WH recessed TR	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 6	+/-10%
41473000	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR	(0.3128, 0.3405) 6	+/-10%
41477800	59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 6	+/-10%
41479200	59448 MESON 105 7.5W 65K WH recessed TR	(0.3128, 0.3405) 6	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)








Meson Yukarıdan Aydınlatma

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
946431E3	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed	-
946631E1	59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed	-
946631E3	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed	-
946631E4	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed	-
946931E1	59469 MESON 175 20W 30K WH recessed	-
947131E1	59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed	-
947131E3	59471 MESON 200 23.5W 40K WH recessed	-
947131E4	59471 MESON 200 23.5W 65K WH recessed	-










Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
41465500	59441 MESON 080 3.5W 40K WH recessed TR	5 %
41467900	59441 MESON 080 3.5W 65K WH recessed TR	5 %
41469300	59447 MESON 090 5.5W 30K WH recessed TR	5 %
41471600	59447 MESON 090 5.5W 40K WH recessed TR	5 %
41473000	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR	5 %
41477800	59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR	5 %
41479200	59448 MESON 105 7.5W 65K WH recessed TR	5 %

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Rastgele anahtara uygun
946431E3	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed	-
946631E1	59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed	-
946631E3	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed	-
946631E4	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed	-
946931E1	59469 MESON 175 20W 30K WH recessed	-
947131E1	59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed	-
947131E3	59471 MESON 200 23.5W 40K WH recessed	-
947131E4	59471 MESON 200 23.5W 65K WH recessed	-
41465500	59441 MESON 080 3.5W 40K WH recessed TR	Yok
41467900	59441 MESON 080 3.5W 65K WH recessed TR	Yok
41469300	59447 MESON 090 5.5W 30K WH recessed TR	Yok
41471600	59447 MESON 090 5.5W 40K WH recessed TR	Yok
41473000	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR	Yok
41477800	59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR	Yok
41479200	59448 MESON 105 7.5W 65K WH recessed TR	Yok



Meson Yukarıdan Aydınlatma



Meson Yukarıdan Aydınlatma

