



Vår mest effektive LED-pære

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Fordeler

- Energibesparelse, 60 % mindre energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
- Enkel erstatning for tradisjonelle lyskilder

Funksjoner


- Meget energieffektiv, med 210lm/W
- Lang levetid. Mer enn 3 ganger lengre levetid enn vanlige LED-produkter
- Optimert utseende og stemning. Enkel installering.
- Laget for å ses, både når den er på og når den er av
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Bruksområder i private hjem
- Hotell- og restaurantnæringen: restauranter og hoteller

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Versions



LED CLA 75W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 4



LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4




LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 1



LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100WA60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 75W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 100WA60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4




LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 2


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Målskisse






Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm



MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND5,2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND5,2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7,3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7,3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7,3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7,3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Product
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	50 000 time(r)

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
------------------	------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert		
			fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	3000 K	830	1 095 lm
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	4000 K	840	1 095 lm
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	840 lm
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4000 K	840	840 lm
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	3000 K	830	485 lm
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	485 lm
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	485 lm
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	840 lm
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	1 095 lm
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	1 095 lm
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-	2700 K	827	1 535 lm
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-	4000 K	840	1 535 lm
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	485 lm
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	1 095 lm
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-	3000 K	830	1 535 lm
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	1 095 lm
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	1 095 lm

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-	2700 K	827	1 535 lm
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-	3000 K	830	1 535 lm
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	3000 K	830	1 535 lm
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	4000 K	840	1 535 lm
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	3000 K	830	1 535 lm
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	4000 K	840	1 535 lm
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1 095 lm
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 grad(er)	2700 K	827	840 lm
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 grad(er)	3000 K	830	840 lm
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-	4000 K	840	1 535 lm
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	485 lm
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	485 lm
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	485 lm
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	300 grad(er)	2700 K	827	840 lm
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	300 grad(er)	3000 K	830	840 lm
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	4000 K	840	485 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer	Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	5,2 W	75 W	25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	5,2 W	75 W	42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4 W	60 W
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W	20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	220 V	4 W	60 W
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W	42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	2,3 W	40 W

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	4 W	60 W
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4 W	60 W
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	220 V	7,3 W	100 W
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	220 V	7,3 W	100 W
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	220 V	7,3 W	100 W
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	220 V	7,3 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	220 V	7,3 W	100 W
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	7,3 W	100 W
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	7,3 W	100 W
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	220 V	4 W	60 W
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	7,3 W	100 W
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	7,3 W	100 W
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	220 V	4 W	60 W
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	220 V	7,3 W	100 W
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	2,3 W	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	70 °C
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	70 °C
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	35 °C
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	35 °C

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	70 °C
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	70 °C
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-20 til +45 °C	70 °C
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-20 til +45 °C	70 °C
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	-20 til +45 °C	70 °C
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-20 til +45 °C	70 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-20 til +45 °C	70 °C
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	70 °C
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	70 °C
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	70 °C
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	70 °C
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-20 til +45 °C	70 °C
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-20 til +45 °C	70 °C
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 til +45 °C	70 °C
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	35 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Nei
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Nei
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Nei
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Nei
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Nei
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Nei
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Nei
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Nei
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nei
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Nei
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Nei
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Nei
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nei
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Nei
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Nei
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Nei
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Nei
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Nei
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nei

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Nei
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Nei
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Nei
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Nei
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Nei
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Nei
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Nei
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Nei
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Nei
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Nei
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Nei
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Nei
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Kun med bestemte dimmere
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Kun med bestemte dimmere
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Nei
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Nei
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Nei
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Nei
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Kun med bestemte dimmere
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Kun med bestemte dimmere
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	A70
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	A70
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	A60
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	A60
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	A60
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	A60
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	G95
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	A60
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	A60
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	A60
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	A60
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	A60
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	A60
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	A60
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	A60
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	A60
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	A60
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	A60
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	A60
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	A60
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	A60

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	A60
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	A60
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	A60
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	A60
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	A60
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	A70
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	A70
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	ST64
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	A70
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	A70
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	A60
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	G95
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	A60
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	A60
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	A60
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	A60
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	A60
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	A60
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	A60
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	A60
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	A60








Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	6 kWh
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	6 kWh
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 kWh
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 kWh
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	3 kWh











Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	3 kWh
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	6 kWh
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	6 kWh

MASTER UltraEfficient LED-lyspære











Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	8 kWh
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	8 kWh
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3 kWh
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	8 kWh
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	8 kWh
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	8 kWh
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	8 kWh
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	8 kWh
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 kWh
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	8 kWh
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	8 kWh
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 kWh
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	8 kWh
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	3 kWh



MASTER UltraEfficient LED-lyspære



MASTER UltraEfficient LED-lyspære



MASTER UltraEfficient LED-lyspære

