



Vår mest effektiva LED-ljuskälla

MASTER UltraEfficient LED bulb

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytscykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Fördelar

- energibesparing, 60 % lägre energiförbrukning än standard Philips LED-ljuskällor
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel ersättning av konventionella ljuskällor

Funktioner

- Ultraenergieffektiv, med 210 lm/W
- Mer än tre gånger så lång livslängd som vanliga LED-produkter
- Optimerat utseende och känsla som inte påverkar användningsområdet. Enkel att installera
- Designad för att synas - snygg både tänd och släckt
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Användning

- Användning i hemmet
- Hotell och restauranger

MASTER UltraEfficient LED bulb

Versions



LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 4



LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4




LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 1



LED CLA 100WA60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 75W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 100WA60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4





LEDbulb MAS EU6 A60 E27 FR



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 2

MASTER UltraEfficient LED bulb

Måttskiss






Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE		
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE		
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm

MASTER UltraEfficient LED bulb

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Product
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

Allmän information

Socket	E27
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	50 000 h

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad färgtemperatur		
			(nom)	Färgkod	Ljusflöde
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	3000 K	830	1 095 lm
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	4000 K	840	1 095 lm
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	840 lm

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad		
			färgtemperatur (nom)	Färgkod	Ljusflöde
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4000 K	840	840 lm
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	3000 K	830	485 lm
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	485 lm
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	485 lm
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	840 lm
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	840 lm
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	1 095 lm
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	1 095 lm
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	-	2700 K	827	1 535 lm
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	-	4000 K	840	1 535 lm
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	485 lm
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	840 lm
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	1 095 lm
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	-	3000 K	830	1 535 lm
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	1 095 lm
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	1 095 lm
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	1 535 lm
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	1 535 lm
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	3000 K	830	1 535 lm
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	4000 K	840	1 535 lm
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	3000 K	830	1 535 lm

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad		
			färgtemperatur (nom)	Färgkod	Ljusflöde
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	4000 K	840	1 535 lm
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1 095 lm
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1 535 lm
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	485 lm
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	485 lm
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	485 lm
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	4000 K	840	485 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning		Motsvarande	
		(nom)	Effektförbrukning	effekt	
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	5,2 W	75 W	
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	5,2 W	75 W	
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W	
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W	
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W	
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	4 W	60 W	
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	220 V	4 W	60 W	
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	2,3 W	40 W	
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	4 W	60 W	
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	4 W	60 W	

Order Code	Full Product Name	Spänning		Motsvarande	
		(nom)	Effektförbrukning	effekt	
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W	
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W	
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W	
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W	
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W	
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W	
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	220 V	7,3 W	100 W	
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	220 V	7,3 W	100 W	
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	220 V	2,3 W	40 W	
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W	

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	220 V	5,2 W	75 W
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	220 V	7,3 W	100 W
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	220 V	7,3 W	100 W
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	220 V	7,3 W	100 W
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	7,3 W	100 W
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	7,3 W	100 W
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	220 V	4 W	60 W
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	7,3 W	100 W
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	7,3 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	220 V	5,2 W	75 W
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	220 V	4 W	60 W
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	220 V	4 W	60 W
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	220 V	7,3 W	100 W
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	220 V	2,3 W	40 W
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	220 V	4 W	60 W
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	2,3 W	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	T-Case max. (nom)
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	70 °C
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	70 °C
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	35 °C
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	35 °C
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	70 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	T-Case max. (nom)
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	70 °C
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	-20 till +45 °C	70 °C
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	-20 till +45 °C	70 °C

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	T-Case max. (nom)
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	70 °C
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	70 °C
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	70 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	T-Case max. (nom)
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	70 °C
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-20 till +45 °C	70 °C
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	-20 till +45 °C	70 °C
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	35 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Nej
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Nej
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Nej
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Nej
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Nej
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Nej
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Nej
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Nej
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nej
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nej
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Nej
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Nej
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Nej
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nej
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Nej
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Nej
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	Nej
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	Nej
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Nej
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nej
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Nej
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Nej
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Nej
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	Nej
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	Nej
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Nej
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Nej
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Nej
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Nej
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Nej
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Nej
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Nej
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Endast med särskilda dimrar
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Endast med särskilda dimrar
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	Nej
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Nej
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Nej
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Nej
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Endast med särskilda dimrar

MASTER UltraEfficient LED bulb

Order Code	Full Product Name	Dimbar
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Endast med särskilda dimrar

Order Code	Full Product Name	Dimbar
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Nej











Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Klar	A70
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Klar	A70
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Klar	A60
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Klar	G95
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Klar	A60
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Frostad	A60
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Frostad	A60
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Frostad	A60
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Frostad	A60
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Frostad	A60
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Frostad	A60
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Frostad	A60
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Frostad	A60
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Frostad	A60
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60











Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Frostad	A60
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Klar	A60
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Klar	A60
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Frostad	A70
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Frostad	A70
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Klar	ST64
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Klar	A70
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Klar	A70
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Klar	G95
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Klar	A60
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Klar	A60
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Klar	A60
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Klar	A60
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Frostad	A60
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Frostad	A60
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Klar	A60

Användning och godkännande

MASTER UltraEfficient LED bulb



MASTER UltraEfficient LED bulb



MASTER UltraEfficient LED bulb

