



# Energiatehokkain LED- kynttilälamppumme

## MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja - mainoslamput

Philipsin tehokkain LED-kynttilälamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

### Hyödyt

- 60 % energiansäästö Philipsin tavallisiin LED-kynttilälamppuihin verrattuna.
- Erittäin pitkän polttoiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisen lampun tilalle

### Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas: 210 lm/W
- Pitkä polttoikä – yli 3 kertaa pidempi kuin tavanomaisilla LED-tuotteilla
- Optimoitu ulkomuoto ja tuntuma käyttöominaisuuksista tinkimättä. Helppo asentaa
- Näyttävä lamppu niin sytytettynä kuin sammutettuna
- Ympäristöä säästävä: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

### Käyttökohteet

- Kotitaloudet
- Hotellit ja ravintolat

# MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

## Versions



LED CLA 40W B35 E14 2700K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 4000K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 2700K CL  
UE SRT4 S



LED CLA 40W B35 E14 3000K CL  
UE SRT4






LED CLA 40W P45 E27 4000K CL  
UE SRT4



LED CLA 40W B35 E14 4000K CL  
UE SRT4

# MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

## Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	45 mm	99 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

# MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

## Yleistä tietoa

Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia

## Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	485 lm

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	2,3 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaa teholtaan	40 W

## Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
------------------------	-------

## Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
--------------	--------

## Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
----------------------------	-------

## Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	E14
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	E14
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	E27
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	E14

## Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava väriämpötila (nim.)	Värikoodi
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	2700 K	827
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	2700 K	827
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	4000 K	840
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	2700 K	827

Order Code	Full Product Name	Vastaava väriämpötila (nim.)	Värikoodi
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	4000 K	840
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	4000 K	840
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	4000 K	840

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	220 V
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	220 V
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	220 V
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	220 V

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	-
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	220 V
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	220 V

## Käyttölämpötila

# MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	-20...+45 °C
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	-20...+45 °C
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	-20...+45 °C
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	-20...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	-
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	-20...+45 °C
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	-20...+45 °C

## Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	P45
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	B35
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	P45
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	B35

