



Notre bougie LED la plus efficace

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Avantages

- Économie d'énergie, 60 % d'énergie en moins par rapport aux bougies LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles

Fonctions

- Ultra économe en énergie, avec 210 lm/W
- Longue durée de vie, plus de 3 fois supérieure à celle des produits LED normaux
- Optimisation de l'aspect et du toucher, sans impact sur l'application. Facile à installer
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Application

- Application domestique
- Hôtellerie : restaurants et hôtels

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Versions



LED CLA 40W B35 E14 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 2700K CL
UE SRT4 S



LED CLA 40W B35 E14 3000K CL
UE SRT4






LED CLA 40W P45 E27 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W B35 E14 4000K CL
UE SRT4

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	45 mm	99 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	35 mm	125 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	50.000
Durée de vie nominale	50.000 h

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux	485 lm

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Puissance équivalente	40 W

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
------------------	-------------

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
------------------------------------	-------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8720169188938	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27
8720169189034	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	E14
8720169188976	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14
8719514435957	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	E14
8719514435971	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	E14
8720169189058	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	E27
8720169188952	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	E14

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur
8720169188938	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	2700 K	827
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	2700 K	827
8720169189034	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	4000 K	840
8720169188976	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	2700 K	827

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur
8719514435957	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	3000 K	830
8719514435971	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	4000 K	840
8720169189058	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	4000 K	840
8720169188952	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	4000 K	840

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)
8720169188938	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	220 V
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	220 V
8720169189034	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	220 V
8720169188976	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	220 V

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)
8719514435957	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	-
8719514435971	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	-
8720169189058	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	220 V
8720169188952	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	220 V

Température



Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8720169188938	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	-20 à +45 °C
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	-20 à +45 °C
8720169189034	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	-20 à +45 °C
8720169188976	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	-20 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514435957	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	-
8719514435971	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	-
8720169189058	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	-20 à +45 °C
8720169188952	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	-20 à +45 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8720169188938	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
8720169188990	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45
8720169189034	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	P45
8720169188976	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
8719514435957	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	B35
8719514435971	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	B35
8720169189058	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	P45
8720169188952	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	B35



Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

