



# eColor Cove MX Powercore

## eColor Cove MX Powercore, Red, 125° x 120° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eColor Cove MX Powercore, Red, 125° x 120° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eColor Cove MX Powercore fournit le flux lumineux le plus élevé de la gamme d'éclairage en corniche linéaire de couleur unie de Color Kinetics. Avec un angle du faisceau semi-intensif ou extensif et une gamme de couleurs fixes, les luminaires peuvent être utilisés pour l'éclairage d'accentuation, ainsi que pour les applications d'éclairage des corniches dans les murs et les plafonds. Les acheteurs soucieux du respect de l'environnement peuvent ainsi compter sur une solution d'éclairage respectueuse de l'environnement et à faible consommation, sans transiger sur la qualité ou la quantité de la lumière.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Prêt à installer	
Nombre de sources lumineuses	10 [ 10 pcs]	Description du type	Lampe(s) montée(s), prêt à poser
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]	Marquage CE	No
Température de couleur	Rouge	Marquage UL	Marquage UL et cUL
Source lumineuse de substitution	Non	Marquage CCC	CCC mark
Driver/alimentation/transformateur	PSR [ Gradation par coupure de phase]	Caractéristiques électriques	
Driver inclus	Oui	Tension d'entrée	100 à 277 V
Type d'optique	WB [ Faisceau extensif]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cache optique/ type de l'objectif	PC [ Vasque polycarbonate bombée]		
Faisceau du luminaire	125° x 120°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		

## eColor Cove MX Powercore

### Gestion et gradation

avec gradation Oui

### Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier Fonte d'aluminium

Constitution de l'optique Polycarbonate

Matériaux cache optique/lentille Polycarbonate

Couleur Blanc

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20 [ Protection des doigts]

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée 12.5 W

### Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -20 à +50 °C

Niveau de gradation maximal 10% (depend du type de variateur)

Convient à une commutation aléatoire Oui

### Données logistiques

Code de produit complet 871829137629399

Nom du produit de la commande BCX421 10xLED-HB/RD 100-277V WB

Code barre produit 8718291376293

Code de commande 223-000050-12

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 20

SAP - Matériaux 910503701730


Poids net (pièce) 0,400 kg

Code catalogue 223-000050-12

Description du code catalogue eColor Cove MX Powercore, Red, 125° x 120°  
Beam Angle, 305 mm (1 ft)



## Schéma dimensionnel



eColor Cove MX Powercore

