



# eColor Graze QLX Powercore

**eColor Graze QLX Powercore, Amber, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)**

Ambre - 60° x 30° - 914 mm - Aluminium

Avec un flux lumineux généreux et une consommation électrique d'à peine 10 W par pied, l'eColor Graze QLX Powercore est la solution idéale pour les applications exigeant un rapport coûts/performances équilibré. Plusieurs options de longueur et d'angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Avec leur boîtier ultra-fin, leurs câbles à connecteurs, leur gamme de raccordements universels et leur capacité à fonctionner directement sur la tension secteur, les luminaires eColor Graze Powercore sont extrêmement faciles à installer et à utiliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [www.colorkinetics.com/ls/essentialcolor/ecolorgrazeqlxpowercore/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialcolor/ecolorgrazeqlxpowercore/)

## Données du produit

| Caractéristiques générales        |                                                | Marquage CE                         |                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Code famille de lampe             | LED-HB [ LED High Brightness]                  | Marquage UL                         | Marquage UL et cUL |
| Température de couleur            | Ambre                                          | Durée de vie à 70% du flux lumineux | 100000 h           |
| Source lumineuse de substitution  | Non                                            | Caractéristiques électriques        |                    |
| Driver inclus                     | Oui                                            | Tension d'entrée                    | 100 à 277 V        |
| Cache optique/ type de l'objectif | PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] | Fréquence d'entrée                  | 50 à 60 Hz         |
| Faisceau du luminaire             | 60° x 30°                                      |                                     |                    |
| Classe de protection CEI          | Classe de sécurité I                           |                                     |                    |

## eColor Graze QLX Powercore

### Gestion et gradation

|                |     |
|----------------|-----|
| avec gradation | Oui |
|----------------|-----|

### Matériaux et finitions

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Matériaux du boîtier             | Aluminium extrudé |
| Constitution de l'optique        | Polycarbonate     |
| Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate     |
| Longueur                         | 914 mm            |
| Couleur                          | Aluminium         |

### Normes et recommandations

|                                                |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code d'indice de protection                    | IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]                                                                                      |
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10 [ 20 J anti-vandalisme]                                                                                                                                                 |
| Norme de vibration                             | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Résistance aux vibrations                      | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the                                                                                            |

standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Performances Initiales (Conforme IEC)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Puissance initiale absorbée | 42 W |
|-----------------------------|------|

### Conditions d'utilisation


|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C |
|---------------------------------|-------------|

### Données logistiques

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Code de produit complet           | 871829160636900                                                        |
| Nom du produit de la commande     | BCS447 60x30 AM L914                                                   |
| Code barre produit                | 8718291606369                                                          |
| Code de commande                  | 223-000081-59                                                          |
| Numérateur SAP - Quantité par kit | 1                                                                      |
| SAP - Conditionnement par carton  | 1                                                                      |
| Code 12NC                         | 910503703529                                                           |
| Poids net (pièce)                 | 3,800 kg                                                               |
| Code catalogue                    | 223-000081-59                                                          |
| Description du code catalogue     | eColor Graze QLX Powercore, Amber, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Schéma dimensionnel



Graze

