



# CoreLine Wall-mounted

## WL140V LED34S/830 WIA WH

CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, IP65

CoreLine Vägghemterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lättanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

### Produktdata

Allmän information		Glödtrådstest	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet	EU RoHS-kompatibel	Ja
Driftdon ingår	Ja	<b>Ljusteknik</b>	
Produktfamiljskod	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]	Ljusflöde	3 350 lm
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready	Mättad röd (R9)	<50
Lighting Technology	LED	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Värdetrappa	Prestanda	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94 lm/W
CE-märkning	Ja	Färgåtergivningsindex	>80
Garantitid	5 år	Flimmervärde (PstLM)	1
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Stroboskopisk effekt	1,6
ENEC-märkning	-	Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
		Ljuskällans färg	830 varmvit

# CoreLine Wall-mounted

Optiktyp	Symmetrisk (S)
Armaturens ljusstrålefördelning	120° x 120°
Enhetlig bländmärkning	25

## Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	4,9 A
Ingåendetid	0,0057 ms
Effektförbrukning	35,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Anslutning	6-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

## Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +35 °C
----------------------	-----------------

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Trådlös driver InterAct System-färdig
Styrgränssnitt	Trådlös
Konstant ljusflöde	Nej

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total höjd	85 mm
Total diameter	390 mm

## Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
------------------------	------------------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtålig/slagsäker]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	80

## Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	WL140V LED34S/830 WIA WH
Fullständigt produktnamn	WL140V LED34S/830 WIA WH
Full EOC	871869997862400
Beskrivning av lokal kod	7508278
Beställningsnummer	910505101548
Materialnummer (12NC)	910505101548
Lokal kod	7508278
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699978624
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699978624

## CoreLine Wall-mounted

### Måttskiss

