



StoreSet Linear

SM504T 61S/830 PSU WB WH

StoreSet Linear, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K,
Bredstrålande ljusfördelning, Klar, Vit

StoreSet Linear är en extremt flexibel linjär armatur för skensystem i butiker som ger utmärkt kvalitet och utlovar framtidssäkrade uppgraderingar. När det gäller användning i butiker som stormarknader, citybutiker och expressbutiker kan varje linjär panel kombineras med en mängd olika spottar från vårt sortiment, och enkelt integreras i ditt befintliga skensystem. Du kan alltså lysa upp dina varor och få dem att sticka ut i både hyllor, gångar och öppna ytor. StoreSet Linear (SM504T) har en diskret och tunn paneldesign som gör det enkelt att placera armaturerna var du vill längs skenorna – och anpassa dem till framtida förändringar i layouten. Versioner med ett trådlöst driftdon ger ökad komfort med dimrings- och sceninställning på befintligt system monterat på 3-fasskena utan behov av kabelanslutna styrsystem. Dessutom kan integrerade sensorer för datainsamling ge viktig och detaljerad information som du kan använda som stöd i din affärsverksamhet.

Varning och Säkerhet

- Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri trasa och utan rengöringsmedel.

Produktdata

Allmän information		Säkerhetsmärkning, antändlighet	
Utbytbar ljuskälla	Nej	ENEC-märkning	För montering på normalantändliga ytor
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Glödträdtest	ENEC-märkning
Driftdon ingår	Ja	EU RoHS-kompatibel	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Produktfamiljskod	SM504T [STORESET LINEAR]		Ja
Lighting Technology	LED	Ljusteknik	
Värde trappa	Specifikation	Ljusflöde	6 100 lm
CE-märkning	Ja	Mättad röd (R9)	<50
Garantitid	5 år	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K

StoreSet Linear

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Färgåtergivningsex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	85° x 85°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	19 A
Ingåendetid	0,28 ms
Effektförbrukning	51 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Skena
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	1153 mm
Total bredd	64 mm

Total höjd	74 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	74 x 64 x 1153 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	Lighting for circularity
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	SM504T 61S/830 PSU WB WH
Fullständigt produktnamn	SM504T 61S/830 PSU WB WH
Full EOC	872016901228800
Beskrivning av lokal kod	7021174
Beställningsnummer	01228800
Materialnummer (12NC)	910505102209
Lokal kod	7021174
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169012288
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169012288

StoreSet Linear

Måttskiss

