



CoreLine Malaga LED

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

CoreLine Malaga LED small

Philips CoreLine Malaga LED-familjen består av två storlekar. Båda använder en Philips LED-enhet som ljuskälla och en Philips Xitanium-driftdon - en kombination som ger en energibesparing på 50 %. CoreLine Malaga LED har utformats för att vara så effektiv som möjligt. Den har samma prestanda som de SON-T 50-, 70-, 100- och 150W-armaturer som den ersätter och ger rätt mängd ljus på rätt plats. Eftersom LED-enheten i CoreLine Malaga LED håller under hela armaturens livslängd kommer den att ge avkastning på investeringen genom att helt enkelt spara in på de många byten av lampor som SON-T kräver. Den förlängda kabeltätningen gör armaturen lätt att installera eftersom den inte behöver öppnas när strömkabeln ansluts. Kåpan av plant glas kan tas bort så att det vid behov går att komma åt driftdonet vid underhåll. Särskilda utföranden av Malaga-belysning finns tillgängliga med extra tillval. Dessa specialutföranden tillverkas dock endast på beställning och har längre leveranstid. Tillvalen inkluderar: bredstrålande (DW) optik, extra överspänningsenhet (10 kV), ytbehandling med skydd mot saltvatten (MSP), Micro Mini Pro-fotocell 35 Lux, en inbyggd 6A-säkring (glas) och en 3 meter extern kabelhärva (H07RN-F). Alla dessa tillval kan inte alltid kombineras med varandra. Kontakta din Philips-partner om du vill ha mer information.

Produktdata

| Allmän information | |
|------------------------|------------------------------------|
| Vinkel | - |
| Tillbehörsfärg | Aluminium |
| Produktfamiljskod | BRP101 [CoreLine Malaga LED small] |
| Värdegrappa | Prestanda |
| Drift och elektricitet | |
| Ingångsspänning | - V |

| Line Frequency | - Hz |
|----------------------------|------------------|
| Mekanik och armaturhus | |
| Total längd | 275 mm |
| Total bredd | 91 mm |
| Total höjd | 76 mm |
| Mått (höjd x bredd x djup) | 76 x 91 x 275 mm |

CoreLine Malaga LED

| | |
|-----------------------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Användning och godkännande | |
| Kod för kapslingsklass | - |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | - |
| Skyddsklass IEC | - |
| Produktdata | |
| Beställningsproduktnamn | ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH |
| Fullständigt produktnamn | ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH |

| | |
|---|----------------|
| Full EOC | 87195146270900 |
| Beskrivning av lokal kod | 7771810 |
| Beställningsnummer | 62707900 |
| Materialnummer (12NC) | 910925868646 |
| Lokal kod | 7771810 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/fodral | 8719514627079 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 1 |
| EAN/UPC – Hölje | 8719514627079 |

Måttskiss

