



# Ledinaire Batten

## BN021C LED25S/840 L1500

Ledinaire Batten, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20, TW1-ready

Ledinaire-serien består av ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda – precis vad du behöver.

### Produktdata

| Allmän information              |   |
|---------------------------------|---|
| Utbytbar ljuskälla              | Nej   |
| Antal driftdonsenheter          | 1 enhet   |
| Driftdon ingår                  | Ja  |
| Genomgående kabel               | Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej) |
| Lighting Technology             | LED   |
| Värde trappa                    | Värde   |
| CE-märkning                     | CE-märkning   |
| Garantitid                      | 3 år  |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor  |
| ENEC-märkning                   | -   |
| Glödtrådtest                    | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s   |
| EU RoHS-kompatibel              | Ja  |
| Ljusteknik                      |   |
| Ljusflöde                       | 2 600 lm  |
| Mättad röd (R9)                 | <50   |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000 K  |

| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                           | 108 lm/W                            |
|--|-------------------------------------|
| Färgåtergivningsindex                                  | >80                                 |
| Ljuskällans färg                                       | 840 neutralvit                      |
| Optiktyp   | Mycket bredstrålande ljusfördelning |
| Armaturens ljusstrålefördelning                        | 168°                                |
| Enhetlig bländmärkning                                 | 27                                  |
| Drift och elektricitet                                 |                                     |
| Ingångsspänning  | 220–240 V                           |
| Line Frequency   | 50 or 60 Hz                         |
| Ingående ström   | 16,8 A                              |
| Ingåendetid  | 0,001 ms                            |
| Effektförbrukning                                      | 24 W                                |
| Effektfaktor (fraktion)                                | 0.9                                 |
| Anslutning   | 2-polig anslutningsenhet            |
| Kabel  | -                                   |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) | 10                                  |

# Ledinaire Batten

| Temperatur           |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | -20 till +40 °C |

| Styrenheter och dimring           |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Dimbar                            | Nej                            |
| Driftdon/strömenhet/transformator | Strömförsörjningsenhet (på/av) |
| Konstant ljusflöde                | Nej                            |

| Mekanik och armaturhus                      |                   |
|---|-------------------|
| Armaturhusets material                      | Polykarbonat      |
| Material i reflektor                        | Polykarbonat      |
| Material i optiken – LOV                    | Polykarbonat      |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV              | Polykarbonat      |
| Fixation material                           | -                 |
| Armaturhusets färg                          | Vit               |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Opaliserad        |
| Total längd                                 | 1 486 mm          |
| Total bredd                                 | 28,4 mm           |
| Total höjd                                  | 35,7 mm           |
| Mått (höjd × bredd × djup)                  | 36 x 28 x 1486 mm |

| Användning och godkännande      |  |
|---------------------------------|--|
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petskyddad]                              |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02 [0,2 J standard]                          |
| Sustainability rating           | -  |
| Skyddsklass IEC                 | Säkerhetsklass II                              |
| Fotobiologisk säkerhet          | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Fotobiologisk riskspecifikation | 0,2 m  |


| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) |                    |
|--|--------------------|
| Tolerans för ljusflöde                 | +/-10%             |
| Initial kromaticitet                   | 0.38, 0.38, SDCM≤5 |
| Energiförbrukningstolerans             | +/-10%             |

| Prestanda över tid (IEC-kompatibel)                           |       |
|---|-------|
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 7,5 % |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L65   |

| Användningsförhållanden           |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C          |
| Max. dimringsnivå                 | Ej tillämpligt |
| Lämplig för slumpmässig brytning  | Ej tillämpligt |

| Produktdata                               |                         |
|---|-------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | BN021C LED25S/840 L1500 |
| Fullständigt produktnamn                  | BN021C LED25S/840 L1500 |
| Full EOC                                  | 871951452792899         |
| Beskrivning av lokal kod                  | 7507891                 |
| Beställningsnummer                        | 52792899                |
| Materialnummer (12NC)                     | 911401842582            |
| Lokal kod                                 | 7507891                 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                       |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8719514527928           |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 40                      |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8719514528024           |

## Måttskiss



## Ledinaire Batten

