



CoreLine Projector gen2

ST151T LED30S/940 WB WH

38 °, 940 neutralvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), Vit

Den välkända CoreLine Projector har genomgått en viktig design- och prestandaförbättring. Ribban har höjts ännu mer och den senaste generationen sätter en ny standard för skenmonterade spotlights som används i butiker och inom hotell- och restaurangbranschen.

Varning och Säkerhet

- Armaturen bör monteras utom räckhåll
- Armaturen ska installeras av en behörig elektriker och vara trådbunden i enlighet med de senaste IEE-föreskrifterna eller de nationella kraven

Produktdata

Allmän information	
Utbyttbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Ljusflöde	3 000 lm
Mättad röd (R9)	>50
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110 lm/W
Färgåtergivningsindex	>90
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Ljuskällans spridningsvinkel	38 °
Ljuskällans färg	940 neutralvit
Optiktyp	Bredsträlade ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	38°

CoreLine Projector gen2

Enhetlig bländmärkning	20
------------------------	----

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	27 W
Average CLO power consumption	27 W
Ingående ström	43,8 A
Ingäendetid	0,0115 ms
Effektförbrukning	27 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3C Skena
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	30

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	-
Total längd	207 mm
Total bredd	87 mm
Total höjd	125 mm
Total diameter	80 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	125 x 87 x 207 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
------------------------	------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
---------------------------------	--------------

Sustainability rating	-
-----------------------	---

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
-----------------	------------------

Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
------------------------	--

Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
---------------------------------	-------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Initial kromaticitet	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
----------------------	--------------------------

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
----------------------------	--------

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	0,05 %
---	--------

Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70
--	-----

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
-----------------------------------	-------

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
-------------------	----------------

Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
----------------------------------	-----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ST151T LED30S/940 WB WH
-------------------------	-------------------------

Fullständigt produktnamn	ST151T LED30S/940 WB WH
--------------------------	-------------------------

Full EOC	871951452862899
----------	-----------------

Beskrivning av lokal kod	7403314
--------------------------	---------

Beställningsnummer	52862899
--------------------	----------

Materialnummer (12NC)	911401847282
-----------------------	--------------

Lokal kod	7403314
-----------	---------

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
-------------------------------------	---

EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514528628
--------------------------	---------------

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
---	----

EAN/UPC - Hölje	8719514528703
-----------------	---------------

CoreLine Projector gen2

Måttskiss

