



Vaya Free Form

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 3000 K, Frosted, 5 m (15 ft)

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 3000 K, Frosted, 5 m (15 ft)

Vaya Free Form est une bande LED linéaire compacte et discrète pour l'éclairage de lignes droites ou courbes, d'applications encastrées, de niches et corniches. Vaya Free Form fournit une lumière blanche uniforme et homogène sur une longueur par ligne continue allant jusqu'à 10 m. Dans les applications en intérieur, le luminaire peut être coupé et facilement reconnecté, ce qui permet de parcourir des espaces d'une forme inhabituelle et difficiles à éclairer, sans soudure ni outils. Dans les applications en extérieur, le luminaire peut être coupé et rescellé pour conserver ses caractéristiques de protection IP66. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Température de couleur	Blanc neutre	avec gradation	Oui
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui	Matériaux et finitions	
Faisceau du luminaire	120°	Matériaux du boîtier	Plastique
Marquage CE	Marquage CE	Finition de cache optique/lentille	Dépoli
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Longueur	5.0 m
Marquage CQC	CQC-mark	Couleur	Blanc
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Tension d'entrée	24 CC V	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]


Vaya Free Form

Code de protection contre les chocs mécaniques IK06 [1 J]	
Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	4190 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	99,5 lm/W
Puissance initiale absorbée	42 W
Durées de vie (conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	75000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	56000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	48000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	36000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	24000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	24000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	18000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	18000

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871869937057299
Nom du produit de la commande	BGC452 3000 IP66 L5000 W/LEADER
Code barre produit	8718699370572
Code de commande	350-000020-07
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	15
SAP - Matériaux	912400136471
Net Weight (Piece)	0,715 kg
Code catalogue	350-000020-07
Description du code catalogue	Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 3000 K, Frosted, 5 m (15 ft)



Schéma dimensionnel



BGC452 3000 IP66 L5000 W/LEADER

