



Vaya Linear MP G2 Blanc

Vaya Linear MP G2, 3000 K, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft),
CE

Vaya Linear MP G2, 3000 K, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE

Vaya Linear MP G2 est un luminaire LED à éclairage rasant pour les applications intérieures et extérieures qui minimise l'investissement initial, tout en offrant une souplesse exceptionnelle pour créer un éclairage de façade attrayant et des effets d'éclairage de mur rasant. Une large variété d'options couleur et CCT, une commande marche/arrêt statique ou un contrôle dynamique des couleurs, des supports de montage ajustables, des angles de faisceau larges ou elliptiques offrent une boîte à outils complète pour vos besoins d'éclairage de façade. La conception discrète avec alimentation intégrée et connecteur étanche permet de disposer d'un câblage simple, rapide et fiable.

Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]		50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non	Gestion et gradation	
Driver inclus	Oui	avec gradation	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	GC [Verre claire]	Matériaux et finitions	
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Marquage CQC	Non	Constitution de l'optique	Verre
Marquage PSE	PSE mark	Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Caractéristiques électriques		Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Tension d'entrée	100 à 277 V	Finition de cache optique/lentille	Transparent
		Longueur	310 mm

Vaya Linear MP G2 Blanc

Couleur	Gris foncé
---------	------------

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
--	-------------

Performances initiales (conforme IEC)

Température de couleur proximale initiale	3000 K
---	--------

Puissance initiale absorbée	18 W
-----------------------------	------

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871951408533699
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	BCP425 G2 10x50 3000 L310 PSE RCM
-------------------------------	-----------------------------------

Code barre produit	8719514085336
--------------------	---------------

Code de commande	350-000023-01
------------------	---------------

Numérateur - Quantité par kit	1
-------------------------------	---

Conditionnement par carton	4
----------------------------	---

SAP - Matériaux	912400137147
-----------------	--------------

Net Weight (Piece)	1,360 kg
--------------------	----------

Code catalogue	350-000023-01
----------------	---------------

Description du code catalogue	Vaya Linear MP G2, 3000 K, 10° x 50°, 0.3 m (1 ft), CE
-------------------------------	--

