



# Mikrowellenlampen

## Deco 10.0W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10

Röhrenförmige klare Vakuumlampe


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E14 [E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	37 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	10,0 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	240-250 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T17 [T 17 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Deco 10.0W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10
Gesamtbezeichnung des Produkts	Deco 10.0W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10
Gesamt-Produktcode	871150003821050
Bestellcode	03821050
Material-Nr. (12NC)	924151445741
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500038210
Zähler – Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500251657

# Mikrowellenlampen

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Deco 10.0W E14 240-250V T17 CL ICT/10X10	17 mm	54 mm

