



# Mikrovågslampa

## Deco 10.0W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10

Tubformad vakuumlampa med klar glob

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specificerad livslängd (timmar)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Ljusteknik	
Ljusflöde	37 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	10,0 W
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	240-250 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T17 [T 17 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Deco 10.0W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10
Fullständigt produktnamn	Deco 10.0W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10
Full EOC	871150003821050
Beskrivning av lokal kod	8340704
Beställningsnummer	03821050
Materialnummer (12NC)	924151445741
Lokal kod	8340704
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500038210
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8711500251657

# Mikrovågsugnslampa

## Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Deco 10.0W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10	17 mm	54 mm

