



Ugnslampa päron

App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Vakuumfyllda lampor med klart glas och kolv med s.k. T-form

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specificerad livslängd (timmar)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Ljusteknik	
Ljusflöde	90 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	15,0 W
Lampström (nom)	0,06 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230-240 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T22 [T 22 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Fullständigt produktnamn	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Full EOC	871150003659950
Beskrivning av lokal kod	8340745
Beställningsnummer	924196244441
Materialnummer (12NC)	924196244441
Lokal kod	8340745
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500036599
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8711500257673

Ugnslampa pären

Måttskiss

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

