



# Plusline Halogenstab 78mm



## Halo Linear 55.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	R7S [R7s]
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

  

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	836 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

  

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	55 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s

  

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	55 kWh
EPREL Registrierungsnummer	680252

  

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Halo Linear 55.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halo Linear 55.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Gesamt-Produktcode	871951439006500
Bestellcode	39006500
Material-Nr. (12NC)	924711244201
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514390065
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514390072