



Halogen Clickline 230V

Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G9 [G9]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	370 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	12,1 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	28,0 W
Courant lampe (nom.)	0,12 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1

Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T13 [T 13 mm]


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT
Nom de produit complet	Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT
Code EOC	872790086398700
Code de commande	86398700
Code 12NC	925640644201
Quantité par pack	1

Halogen Clickline 230V

Code EAN – Produit/Boîte	8727900863987
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900864007

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

