



Halogen Clickline 230V

Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

Données du produit

| Informations générales | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot | G9 [G9] |
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale | 2 000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 8 000 |
| Durée de vie nominale (heures) | 2 000 h |
| Type de lampe | Halogen |

| Données techniques de l'éclairage | |
|--|---------|
| Flux lumineux | 630 lm |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2800 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 15 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 100 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Consommation électrique | 42,0 W |
| Courant lampe (nom.) | 0,18 A |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,0 s |
| Temps de chauffe à 60 % | lumière maximale instantanée s |
| Facteur de puissance (fraction) | 1 |

| | |
|----------------|-------|
| Tension (nom.) | 230 V |
| Tension (nom.) | 230 V |

| Commandes et gradation | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |

| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|---------------|
| Finition ampoule | Transparent |
| Forme de la lampe | T13 [T 13 mm] |


| Approbation et application | |
|------------------------------------|--------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 42 kWh |

| Données du produit | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT |
| Nom de produit complet | Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT |
| Code EOC | 872790086401400 |
| Code de commande | 86401400 |
| Code 12NC | 925640844201 |
| Quantité par pack | 1 |

Halogen Clickline 230V

| | |
|----------------------------|---------------|
| Code EAN – Produit/Boîte | 8727900864014 |
| Conditionnement par carton | 100 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8727900864038 |

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | L | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT | 13 mm | 21,7 mm | 45 mm |

