



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT

Ideal solution for small decorative luminaires. UV-block glass and safety fuse allow usage without cover glass. The compact Clickline gives crisp white light over a long lifetime.


Produktdata

Allmän information	
Socket	G9 [G9]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Ljusflöde	630 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	15 lm/W
Färgåtergivningningsindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	42,0 W
Lampström (nom)	0,18 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T13 [T 13 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	42 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT
Fullständigt produktnamn	Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086401400
Beskrivning av lokal kod	8342227
Beställningsnummer	86401400
Materialnummer (12NC)	925640844201
Lokal kod	8342227
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900864014
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8727900864038

Halogen Clickline G9

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 44.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

