



CorePro Glass LED bulbs



CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	33 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C

CorePro Glass LED bulbs

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	ST64

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574354
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG
-------------------------	---


Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG
Full EOC	871951434687100
Beskrivning av lokal kod	8296471
Beställningsnummer	34687100
Materialnummer (12NC)	929001237392
Lokal kod	8296471
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514346871
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514346888

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG	64 mm	140 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG

CorePro Glass LED bulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG

