



CorePro LED mignon og prismepærer av glass

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

| Generell informasjon | | Fargesamsvar | |
|-----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| Sokkelbase | E14 | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | <6 |
| Nominell levetid | 15 000 time(r) | Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 % |
| Brytersyklus | 20 000 | Flimmerverdi (PstLM) | 1 |
| Lighting Technology | LED | Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Referanse for fluksmåling | Sphere | Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| CE-merke | Ja | | |
| I samsvar med EU RoHS | Ja | | |
| Teknisk belysning | | Drift og elektronikk | |
| Fargekode | 827 [CCT of 2700K] | Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Lysytelse | 250 lm | Inngangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Fargebetegnelse | Varmhvit (WW) | Effektforbruk | 2 W |
| Korrelerert fargetemperatur (nom) | 2700 K | lyskildestrom (nom.) | 20 mA |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 125,00 lm/W | Effekten som tilsvarer | 25 W |
| | | Starttid (nom.) | 0,5 s |

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tiden det tar før lyset er på 60 % | 0.5 s |
| Effektfaktor (brøk) | 0.4 |
| Spenning (nom.) | 220-240 V |

Temperatur

| | |
|---|-------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 36 °C |
|---|-------|

Kontroller og dimming

| | |
|------------|-----|
| Kan dimmes | Nei |
|------------|-----|

Mekanikk og innfatning

| | |
|------------------|---------------|
| Lyspæreoverflate | Matt |
| Lyspæreform | B35 [B 35 mm] |

Godkjenning og bruksområde


| | |
|---------------------------|-------|
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energisparingsprodukt | Ja |
| Egnet til effektbelysning | Nei |
| Energiforbruk kWh/1000 t | 2 kWh |

| | |
|---------------------------|--------|
| EPREL-registreringsnummer | 387351 |
| EyeComfort | Ja |

Produktdata


| | |
|-----------------------------------|---|
| Produktnavn for bestilling | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G |
| Fullstendig produktnavn | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G |
| Full EOC | 871951437757800 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3758308 |
| Bestillingskode | 37757800 |
| Materialenr. (12NC) | 929001238392 |
| Lokal bestillingskode | 3758308 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8719514377578 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10 |
| EAN/UPC – boks | 8719514377585 |

Målskisse




| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 35 mm | 97 mm |

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G


CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

