



# CorePro GLASS LED candles and lusters

## CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	2 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	36 °C

# CorePro GLASS LED candles and lusters

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	B35 [B 35 mm]

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387351
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
-------------------------	---


Fullständigt produktnamn	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Full EOC	871951437757800
Beskrivning av lokal kod	8296561
Beställningsnummer	37757800
Materialnummer (12NC)	929001238392
Lokal kod	8296561
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514377578
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514377585

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G


# CorePro GLASS LED candles and lusters

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

