



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E14	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	20.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
CE-Zeichen	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	2 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	BA35

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387361
EyeComfort	Ja


Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Gesamt-Produktcode	871951437759200
Bestellcode	37759200
Material-Nr. (12NC)	929001238492
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514377592
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514377608


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

