



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E14	Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Marquage CE	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	250 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	2 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Courant lampe (nom.)	20 mA
		Puissance équivalente	25 W

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	36 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	ST35

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387362
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Nom de produit complet	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Code EOC	871951434772400
Code de commande	34772400
Code 12NC	929001238592
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514347724
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514347731

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

