



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E14	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	20.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
CE-Zeichen	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	2 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W		

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387363
EyeComfort	Ja


## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Gesamt-Produktcode	871951434774800
Bestellcode	34774800
Material-Nr. (12NC)	929001238692
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347748
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347755


## Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

