



CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	2 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	36 °C

CorePro GLASS LED candles and lusters

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	P45 [P 45 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387363
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
-------------------------	---


Fullständigt produktnamn	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Full EOC	871951434774800
Beskrivning av lokal kod	8296568
Beställningsnummer	34774800
Materialnummer (12NC)	929001238692
Lokal kod	8296568
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347748
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347755

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

CorePro GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

