



Classic LEDspotMV



MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Classic LEDspotMV har en klassisk design och ger ett varmt halogenliknande ljus med energiebesparingar på cirka 90 %. Den är kompatibel med de flesta befintliga armaturer med GU10-hållare samt avsedd för retrofit ersättning av halogen- eller glödlampor. LED-teknologin genererar betydande energibesparingar och håller underhållskostnaderna på en miniminivå.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Specificerad livslängd (timmar)	25 000 h
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	240 lm
Ljusstyrka (nom)	450 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	68 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	240 lm


Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,5 W
Lampström (nom)	30 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

Classic LEDspotMV

Material i lampan	Plast
Lampform	MR11 [1,375 tum/35 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391893
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6


Fullständigt produktnamn	MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
Full EOC	871869977591900
Beskrivning av lokal kod	8296074
Beställningsnummer	77591900
Materialnummer (12NC)	929001364655
Lokal kod	8296074
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699775919
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718699775926

Måttskiss




Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6



Spectral Power Distribution Colour - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Classic LEDspotMV

Fotometriska data



General Information 41 Photo lighting 8.1 Page 117

Accent Lighting Spots - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6



Lumen Maintenance Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

