



CorePro GLass LED-Lampen

CorePro LEDBulbND7-60W E27 WW A60 CLG3pk

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Stroboskopeffektwert (SVM)		0,9
Sockel	E27 [E27]	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471		RG1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik		
Schaltzyklus	20.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz	
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	7 W	
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	60 mA	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	60 W	
Lichtstrom	806 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51	
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V	
Farbkonsistenz	<6	Temperatur		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %			
Flackerwert (PstLM)	1			

CorePro GLass LED-Lampen

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387390
EyeComfort	Ja

Produktdaten



Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND7-60W E27 WW A60 CLG3pk
---------------------	---

Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND7-60W E27 WW A60 CLG3pk
Gesamt-Produktcode	871951438996000
Bestellcode	38996000
Material-Nr. (12NC)	929001387314
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514389960
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514389977

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDBulbND7-60W E27 WW A60 CLG3pk	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND7-60W E27 WW A60 CLG3pk

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND7-60W E27 WW
A60 CLG3pk


CorePro Glass LED-Lampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND7-60W E27 WW A60 CLG3pk

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND7-60W E27 WW A60 CLG3pk



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND7-60W E27 WW A60 CLG3pk

