



# CorePro Glass LED bulbs

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	60 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C

# CorePro Glass LED bulbs

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	387390
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
	CL G



Fullständigt produkt	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Full EOC	871951438003500
Beskrivning av lokal kod	8296474
Beställningsnummer	38003500
Materialnummer (12NC)	929001387362
Lokal kod	8296474
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514380035
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514380042

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

## Fotometriska data



# CorePro Glass LED bulbs

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

