

CorePro Glass LED bulbs

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	60 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C

CorePro Glass LED bulbs

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	G93 [G 93 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	400289
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
-------------------------	---



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Full EOC	871951434677200
Beskrivning av lokal kod	8296477
Beställningsnummer	34677200
Materialnummer (12NC)	929001387992
Lokal kod	8296477
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514346772
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514346789

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G


CorePro Glass LED bulbs

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

