



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27	Efficacité lumineuse (nominale)	121 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Marquage CE	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	850 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Consommation électrique	7 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Courant lampe (nom.)	60 mA
		Puissance équivalente	60 W

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E



Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387398
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G
Code EOC	871951435491300
Code de commande	35491300
Code 12NC	929001815092
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514354913
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514354920

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G	60 mm	106 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G

