



CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,41
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C

CorePro GLASS LED candles and lusters

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	B35 [B 35 mm]

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387402
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
	827B35CLG

Fullständigt produkt	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
	827B35CLG

Full EOC	871951434726700
----------	-----------------

Beskrivning av lokal kod	8296565
--------------------------	---------

Beställningsnummer	34726700
--------------------	----------

Materialnummer (12NC)	929001889792
-----------------------	--------------

Lokal kod	8296565
-----------	---------


SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
-------------------------------------	---

EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347267
--------------------------	---------------

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
---	----



EAN/UPC - Hölje	8719514347274
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

CorePro GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

