



# CorePro Glass LED bulbs

## CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C

# CorePro Glass LED bulbs

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387405
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27
	A60827 CLG



Fullständigt produkt	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27
	A60827 CLG
Full EOC	871951434716800
Beskrivning av lokal kod	8296469
Beställningsnummer	34716800
Materialnummer (12NC)	929001890092
Lokal kod	8296469
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347168
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347175

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG


# CorePro Glass LED bulbs

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

