



CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C

CorePro GLASS LED candles and lusters

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	P45 [P 45 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387410
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
---------------------	---


Fullständigt produkt	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Full EOC	871951434732800
Beskrivning av lokal kod	8296574
Beställningsnummer	34732800
Materialnummer (12NC)	929001890592
Lokal kod	8296574
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347328
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347335

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG


CorePro GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

