



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

| Informations générales | | Efficacité lumineuse (nominale) | |
|--|--------------------|--|-------------|
| Culot | E14 | Efficacité lumineuse (nominale) | 109,00 lm/W |
| Durée de vie nominale | 15 000 h | Cohérence des couleurs | <6 |
| Nombre de cycles d'allumage | 20 000 | Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |
| Type de lampe | LED | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |
| Référence de mesure de flux | Sphere | Valeur de scintillement (PstLM) | 1 |
| Marquage CE | Oui | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4 |
| Conforme à RoHS | Oui | Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Données techniques de l'éclairage | | Fonctionnement et électricité | |
| Code couleur | 840 [CCT of 4000K] | Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Flux lumineux | 470 lm | Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Désignation de la couleur | Blanc froid (CW) | Consommation électrique | 4,3 W |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K | Courant lampe (nom.) | 40 mA |

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Puissance équivalente | 40 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffe à 60 % | 0,5 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,48 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

Température

| | |
|--|-------|
| Température maximale du produit (nom.) | 55 °C |
|--|-------|

Commandes et gradation

| | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |
|------------------------------------|-----|

Mécanique et boîtier

| | |
|-------------------|---------------|
| Finition ampoule | Transparent |
| Forme de la lampe | B35 [B 35 mm] |

Approbation et application


| | |
|---------------------------------|---|
| Classe d'efficacité énergétique | F |
|---------------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 5 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 387417 |
| EyeComfort | Oui |

Données du produit



| | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG |
| Nom de produit complet | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG |
| Code EOC | 871951434740300 |
| Code de commande | 34740300 |
| Code 12NC | 929002024392 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8719514347403 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8719514347410 |

Schéma dimensionnel



| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | 35 mm | 97 mm |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

