



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27	Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Marquage CE	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	1 055 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	8,5 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Courant lampe (nom.)	70 mA
		Puissance équivalente	75 W

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387423
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
Code EOC	871951434712000
Code de commande	34712000
Code 12NC	929002025492
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514347120
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514347137

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Données photométriques




General Uniform Lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

