



CorePro Glass LED bulbs

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	8,5 W
Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,52
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C

CorePro Glass LED bulbs

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	387423
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
---------------------	--


Fullständigt produkt	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
Full EOC	871951434712000
Beskrivning av lokal kod	8296482
Beställningsnummer	34712000
Materialnummer (12NC)	929002025492
Lokal kod	8296482
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347120
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347137

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

CorePro Glass LED bulbs


Fotometriska data




© Philips Lighting B.V. 2023

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

