



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E14	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20.000	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,9
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
CE-Zeichen	Ja	Betrieb und Elektrik	
EU RoHS-konform	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbrauch	6,5 W
Lichtstrom	806 lm	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,55
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387443
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamt-Produktcode	871951434750200
Bestellcode	34750200
Material-Nr. (12NC)	929002028292
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347502
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347519

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

