



# CorePro GLASS LED candles and lusters

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

De här CorePro LED-kronljusen med glödtråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella ljuskällor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124,00 lm/W
Färgbäständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	50 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,55
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

# CorePro GLASS LED candles and lusters

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	P45 [P 45 mm]

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	387449
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
	E14840FRG



Fullständigt produkt	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45
	E14840FRG
Full EOC	871951434762500
Beskrivning av lokal kod	8296576
Beställningsnummer	34762500
Materialnummer (12NC)	929002028892
Lokal kod	8296576
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347625
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347632

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG


# CorePro GLASS LED candles and lusters

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

## Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

