



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E27	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	20.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,9
CE-Zeichen	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	6,5 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W		

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,55
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]

## Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	E
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387451
EyeComfort	Ja

## Produktdaten



Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27B27CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27B27CLG
Gesamt-Produktcode	871951434766300
Bestellcode	34766300
Material-Nr. (12NC)	929002029092
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347663
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347670

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27B27CLG	45 mm	78 mm

## Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27B27CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27B27CLG


# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

