



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	36°
Ljusflöde	345 lm
Ljusstyrka (nom)	700 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	345 lm
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	23 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,84
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar

CorePro LEDspot MV

Mekanik och armaturhus

Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
----------	-------------------------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391911
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
-------------------------	---


Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871951435883600
Beskrivning av lokal kod	8296648
Beställningsnummer	35883600
Materialnummer (12NC)	929002068302
Lokal kod	8296648
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514358836
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514358843

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



CorePro LEDspot MV

Fotometriska data



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

