

Master - LED HID SON-T



TrueForce LED Road 55W E40 765 MV

Philips MASTER - LED HID SON-T-lampor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och ökad livslängd samt ger omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du enkelt eftermontera MASTER – LED HID SON-T-lampor i befintliga SON- and SON-T-system och på så sätt förbättra ljus kvaliteten med LED utan att armaturens driftdon (för IF-ersättningar) eller reflektor behöver bytas ut.

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingschemat och instruktioner.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40 [E40]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	765 [CCT of 6500K]
Ljusflöde	9 000 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	163,00 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	70
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	55 W
Lampström (max)	610 mA
Lampström (min)	220 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9


Master - LED HID SON-T

Spänning (nom)	100-277 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	97 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Annat
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	C
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	55 kWh
EPREL-registreringsnummer	406199

Produktdata



Beställningsproduktnamn	TForce LED Road 55W E40 765 MV
Fullständigt produktnamn	TrueForce LED Road 55W E40 765 MV
Full EOC	871869967481600
Beskrivning av lokal kod	8296368
Beställningsnummer	67481600
Materialnummer (12NC)	929002068808
Lokal kod	8296368
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699674816
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699674823

Måttskiss



Product	D	C
TForce LED Road 55W E40 765 MV	71 mm	262 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - TForce LED Road 55W E40 765 MV

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 55W E40 765 MV

Master - LED HID SON-T

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - TForce LED Road 55W E40 765 MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 55W E40 765 MV



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 55W E40 765 MV

