



# Master - LED HID SON-T



## TrueForce LED Road 35W E27 730 MV

Philips MASTER - LED HID SON-T-lampor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och ökad livslängd samt ger omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du enkelt eftermontera MASTER – LED HID SON-T-lampor i befintliga SON- and SON-T-system och på så sätt förbättra ljus kvaliteten med LED utan att armaturens driftdon (för IF-ersättningar) eller reflektor behöver bytas ut.

### Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingschemat och instruktioner.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	730 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	5 500 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	157,00 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	70
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	35 W
Lampström (max)	390 mA
Lampström (min)	140 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9


# Master - LED HID SON-T

Spänning (nom)	100-277 V
<b>Temperatur</b>	
T-Case max. (nom)	95 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbar	Nej
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Annat
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	35 kWh
EPREL-registreringsnummer	406205

## Produktdata


Beställningsproduktnamn	TForce LED Road 35W E27 730 MV
Fullständigt produktnamn	TrueForce LED Road 35W E27 730 MV
Full EOC	871869967483000
Beskrivning av lokal kod	8296364
Beställningsnummer	67483000
Materialnummer (12NC)	929002221708
Lokal kod	8296364
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699674830
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699674847

## Måttskiss




Product	D	C
TForce LED Road 35W E27 730 MV	61 mm	200 mm

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - TForce LED Road 35W E27 730 MV



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 35W E27 730 MV

