



MAZDA LED- ljuskällor och - kronljuslampor

MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6

Med MAZDAs serie med LED-ljuskällor kan du skapa exakt rätt miljö

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	30000X
Teknisk typ	8-60W

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	180 °
Ljusflöde (nom)	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,4 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,4 s
Effektfaktor (nom)	0.54
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	95 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh

MAZDA LED-ljuskällor och -kronljuslampor

Produktdata

Fullständig produktkod	871016354057300
Beställningsproduktnamn	MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6
EAN/UPC – Produkt	8710163540573
Beställningsnummer	54057300
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929002306232
Nettovikt (stycke)	10,000 g

